

Základný regál so širokým rozpätím, Hĺbka 600 mm, Výška / šírka police: 2500/2500mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|------------------|
| Číslo objednávky | 990980 2500/2500 |
| GTIN | 4004514225320 |
| Trieda položky | 960 |

Popis

Prevedenie:

Priehradková konštrukcia pozinkovaná. Dostupné s pozinkovanými 25 mm oceľovými panelmi alebo drevotrieskovými doskami. Rôzne typy nosníkov vždy podľa požadovaného zaťaženia priečnika (výška traverzy 55 – 85 mm). Rýchla montáž vďaka jednoduchému zasunutiu nosníkov typu ZG. **Zaťaženie priečnika** maximálne 1 050 kg, **zaťaženie poľa** maximálne 3 500 kg.

Popis:

Montážne rozmery:

Menovitá dĺžka + počet podstavcov × 57 mm.

Použitie:

Skladovanie neskladných, objemných a ťažkých nákladov. Možné obojstranné osadenie a zloženie skladovaných tovarov.

Povrchová úprava farby:

Stojan s práškovým nástrekom podobne vo farbe RAL 5017 dopravná modrá, nosníky podobne vo farbe RAL 2004 čistá **oranžová**.

Upozornenie:

- **Volná vzperná dĺžka (K) nesmie presiahnuť 1 200 mm, ale len pri zaťažení poľa max. 2 600 kg. Prípustné zaťaženie poľa musí byť znížené o časť tejto police.**
- **Upevňovacie prvky pre podlahy a steny nie sú obsiahnuté v rozsahu dodávky.**

- Dodanie po jednotlivých častiach z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodanie bez montáže.

Technický opis

| | |
|--|-------------------------|
| Zaťaženie priečinka | 1050 kg |
| Montáž regálu | Základný regál |
| Počet úrovní skladovania Drievotriesková doska | 4 |
| Polica Hĺbka | 600 mm |
| Materiál úrovne skladovania | Drievotriesková doska |
| Polica Šírka | 2500 mm |
| Montáž zákazníkom | áno |
| Montážny rozmer Základný regál Šírka | 2614 mm |
| Výška | 2500 mm |
| Šírka | 2614 mm |
| Hĺbka | 600 mm |
| Hĺbka regálu | 600 mm |
| Šírka regálu | 2500 mm |
| Výška regálu | 2500 mm |
| Hrúbka platne | 25 mm |
| Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm |
| Prevedenie montáže | Nástrčný regál |
| Voľba farieb | RAL 5010, 2004 |
| Atribút Názov produktu | Hĺbka 600 mm |
| Druh produktu | Regál s veľkým rozpätím |