

**Rebrík prístupný z jednej strany, Počet schodíkov vrátane platformy: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 966000 3 |
| GTIN | 4003866403332 |
| Trieda položky | 96Z |

Popis**Prevedenie:**

Stupienky a nosníky z extrudovaných hliníkových profilov. Veľká bezpečnostná platforma (380 × 260 mm) s integrovaným závesovým spojom, **bezpečnostným mostíkom** a širokou **odkladacou priehradkou**. 85 mm hlboké stupienky s protišmykovým rebrovaním a patentovaným 7-bodovým spojením stupienkov a nosníkov. Optimálna stabilita vďaka obojstrannej pevnej spojke. Dva integrované háčiky na vedro.

Norma:**DIN EN 131.****Technický opis**

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Výška nosníka | 87 mm |
| Pracovná výška cca. | 2,7 m |
| Hĺbka priečky/schodu | 85 mm |
| Počet schodíkov vrátane platformy | 3 |
| Hmotnosť | 6 kg |

| | |
|--------------------------------|---|
| Dĺžka rebríka | 1,44 m |
| Odkladacia priehradka dostupná | áno |
| spodná vonkajšia šírka | 0,45 m |
| Schod Prevedenie | Stupeň |
| Norma | DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694 |
| Materiál | stupienky a nosník z hliníkových profilov |
| Výška platformy | 0,7 m |
| Prístup | jednostranná |
| Stúpacia technika Nosnosť | 150 kg |
| Druh produktu | Dvojitý rebrík |