

## Základný regál so širokým rozpätím, Hĺbka 1000 mm, Výška / šírka police: 3000/2140mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Číslo objednávky | 991000 3000/2140 |
| GTIN             | 4004514225559    |
| Trieda položky   | 960              |

### Popis

#### Prevedenie:

Priehradková konštrukcia pozinkovaná. Dostupné s pozinkovanými 25 mm oceľovými panelmi alebo drevotrieskovými doskami. Rôzne typy nosníkov vždy podľa požadovaného zaťaženia priečnika (výška traverzy 55 – 85 mm). Rýchla montáž vďaka jednoduchému zasunutiu nosníkov typu ZG. **Zaťaženie priečnika** maximálne 1 050 kg, **zaťaženie poľa** maximálne 3 500 kg.

#### Popis:

#### Montážne rozmery:

Menovitá dĺžka + počet podstavcov × 57 mm.

#### Použitie:

Skladovanie neskladných, objemných a ťažkých nákladov. Možné obojstranné osadenie a zloženie skladovaných tovarov.

#### Povrchová úprava farby:

Stojan s práškovým nástrekom podobne vo farbe RAL 5017 dopravná modrá, nosníky podobne vo farbe RAL 2004 čistá oranžová .

#### Upozornenie:

- **Volná vzperná dĺžka (K) nesmie presiahnuť 1 200 mm, ale len pri zaťažení poľa max. 2 600 kg. Prípustné zaťaženie poľa musí byť znížené o časť tejto police.**
- **Upevňovacie prvky pre podlahy a steny nie sú obsiahnuté v rozsahu dodávky.**

- Dodanie po jednotlivých častiach z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodanie bez montáže.

## Technický opis

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Montáž zákazníkom                             | áno                     |
| Výška   | 3000 mm                 |
| Šírka   | 2254 mm                 |
| Polica Hĺbka                                  | 1000 mm                 |
| Polica Šírka                                  | 2140 mm                 |
| Počet úrovní skladovania Drevotriesková doska | 5                       |
| Montážny rozmer Základný regál Šírka          | 2254 mm                 |
| Materiál úrovne skladovania                   | Drevotriesková doska    |
| Zaťaženie priečinka                           | 950 kg                  |
| Montáž regálu                                 | Základný regál          |
| Hĺbka   | 1000 mm                 |
| Hĺbka regálu                                  | 1000 mm                 |
| Šírka regálu                                  | 2140 mm                 |
| Výška regálu                                  | 3000 mm                 |
| Hrúbka platne                                 | 25 mm                   |
| Prestavenie výšky v mriežke                   | 25 mm                   |
| Prevedenie montáže                            | Nástrčný regál          |
| Voľba farieb                                  | RAL 5010, 2004          |
| Atribút Názov produktu                        | Hĺbka 1000 mm           |
| Druh produktu                                 | Regál s veľkým rozpätím |