

Prídavný regál so širokým rozpätím, Hĺbka 600 mm, Výška / šírka police: 3000/2500mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	990985 3000/2500
GTIN	4004514225597
Trieda položky	960

Popis

Prevedenie:

Priehradková konštrukcia pozinkovaná. Dostupné s pozinkovanými 25 mm oceľovými panelmi alebo drevotrieskovými doskami. Rôzne typy nosníkov vždy podľa požadovaného zaťaženia priečnika (výška traverzy 55 – 85 mm). Rýchla montáž vďaka jednoduchému zasunutiu nosníkov typu ZG. **Zaťaženie priečnika** maximálne 1 050 kg, **zaťaženie poľa** maximálne 3 500 kg.

Popis:

Montážne rozmery:

Menovitá dĺžka + počet podstavcov × 57 mm.

Použitie:

Skladovanie neskladných, objemných a ťažkých nákladov. Možné obojstranné osadenie a zloženie skladovaných tovarov.

Povrchová úprava farby:

Stojan s práškovým nástrekom podobne vo farbe RAL 5017 dopravná modrá, nosníky podobne vo farbe RAL 2004 čistá **oranžová**.

Upozornenie:

- **Voľná vzperná dĺžka (K) nesmie presiahnuť 1 200 mm, ale len pri zaťažení poľa max. 2 600 kg. Prípustné zaťaženie poľa musí byť znížené o časť tejto police.**
- **Upevňovacie prvky pre podlahy a steny nie sú obsiahnuté v rozsahu dodávky.**

- Dodanie po jednotlivých častiach z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Počet úrovní skladovania	Drievotriesková doska	5
Montáž	zákazníkom	áno
Výška		3000 mm
Polica	Šírka	2500 mm
Šírka		2557 mm
Montáž	regálu	Prídavný regál
Zaťaženie	priečinka	1050 kg
Montážny rozmer	Prídavný regál Šírka	2557 mm
Polica	Hĺbka	600 mm
Materiál úrovnne skladovania		Drievotriesková doska
Hĺbka		600 mm
Hĺbka	regálu	600 mm
Šírka	regálu	2500 mm
Výška	regálu	3000 mm
Hrúbka	platne	25 mm
Prestavenie	výšky v mriežke	25 mm
Prevedenie	montáže	Nástrčný regál
Voľba	farieb	RAL 5010, 2004
Atribút	Názov produktu	Hĺbka 600 mm
Druh	produktu	Regál s veľkým rozpätím