

## Prídavný regál so širokým rozpätím, Hĺbka 800 mm, Výška / šírka police: 2500/1785mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	990995 2500/1785
GTIN	4004514225429
Trieda položky	960

### Popis

#### Prevedenie:

Priehradková konštrukcia pozinkovaná. Dostupné s pozinkovanými 25 mm oceľovými panelmi alebo drevotrieskovými doskami. Rôzne typy nosníkov vždy podľa požadovaného zaťaženia priechnika (výška traverzy 55 – 85 mm). Rýchla montáž vďaka jednoduchému zasunutiu nosníkov typu ZG. Zaťaženie priechnika maximálne 1 050 kg, zaťaženie poľa maximálne 3 500 kg.

#### Popis:

Montážne rozmery: Menovitá dĺžka + počet podstavcov × 57 mm.

#### Použitie:

Skladovanie neskladných, objemných a ťažkých nákladov. Možné obojstranné osadenie a zloženie skladovaných tovarov.

#### Povrchová úprava farby:

Stojan s práškovým nástrekom podobne vo farbe RAL 5017 dopravná modrá, nosníky podobne vo farbe RAL 2004 čistá oranžová.

#### Upozornenie:

Voľná vzperná dĺžka (K) nesmie presiahnuť 1 200 mm, ale len pri zaťažení poľa max. 2 600 kg. Prípustné zaťaženie poľa musí byť znížené o časť tejto police. Upevňovacie prvky pre podlahy a steny nie sú obsiahnuté v rozsahu dodávky. Dodanie po jednotlivých častiach z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodanie bez montáže.

## Technický opis

Montáž zákazníkom	áno
Výška	2500 mm
Materiál úrovne skladovania	Drevotriesková doska
Zaťaženie priechinka	670 kg
Polica Hĺbka	800 mm
Polica Šírka	1785 mm
Šírka	1842 mm
Počet úrovní skladovania Drevotriesková doska	4
Montáž regálu	Prídavný regál
Montážny rozmer Prídavný regál Šírka	1842 mm
Hĺbka	800 mm
Hĺbka regálu	800 mm
Šírka regálu	1785 mm
Výška regálu	2500 mm
Hrúbka platne	25 mm
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Prevedenie montáže	Nástrčný regál
Voľba farieb	RAL 5010, 2004
Atribút Názov produktu	Hĺbka 800 mm
Druh produktu	Regál s veľkým rozpätím