

**Schodisková podesta, Počet schodíkov vrátane platformy: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	966194 3
GTIN	4003866555291
Trieda položky	96Z

Popis**Prevedenie:**

Nosníky z pevných extrudovaných hliníkových profilov so skrutkovými kanálmi pre flexibilnú montáž. Rozsah dodávky neobsahuje držadlá a platformové zábradlia. Dostupné pod č. 966196 a č. 966198. Sklon schodíkov 45°. Dĺžka platformy 400 mm. Ryhovaný obklad stupienkov z hliníka. Vybavené kolieskami na podpernom dieli.

Norma:**DIN EN ISO 14 122****Technický opis**

Materiál	nosník z extrudovaných hliníkových profilov s vysokou pevnosťou
Schod Prevedenie	Stupeň
Výška platformy bez zábradlia	0,6 m
Počet schodíkov vrátane platformy	3
Vykladanie	1070 mm
Sklon schodíka	45 Stupeň
Dĺžka platformy	400 mm

Hmotnosť	34 kg
Norma	DIN EN ISO 14 122
Prístup	jednostranná
Šírka priečky/schodu	1000 mm
Kolieska	áno
Stúpacia technika Nosnosť	300 kg
Atribút Názov produktu	Šírka stupienka 1000 mm
Princíp Two-hands-free	áno
Druh produktu	Podestové schodíky