



Jednomodulová pracovná platforma, Typ: A



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	966150 A
GTIN	4003866402618
Trieda položky	96Z

Popis

Prevedenie:

Celá konštrukcia z ľahkého kovu s extrémnou odolnosťou proti krúteniu, hrdzaveniu a poveternostným vplyvom. Stupienky z hliníkového rebrového plechu 555 × 250 mm. Modulárna konštrukcia pre zmenu a rozšírenie konfigurácií.

Prídavné moduly v 4 rôznych výškach.

Vhodný ako dvojstupňový základný modul s až 3 prídavnými stupňami na mobilné použitie.

Pripojenie je možné z modulu typu B.

Norma:

DIN EN 14183.

Technický opis

Pracovná výška	2,2 m
Schod Prevedenie	Stupeň
Šírka priečky/schodu	555 mm
Hmotnosť Samostatný blok	2,9 kg
Hĺbka priečky/schodu	250 mm
Kombinácia modulu	A

Materiál	konštrukcia z ľahkých kovov, stupienky z ryhovaného hliníkového plechu
Hĺbka podesty	0,3 m
Norma	DIN EN 14183
Výška platformy bez zábradlia	0,2 m
Prístup	jednostranná
Počet schodíkov vrátane platformy	1
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Druh produktu	Pracovná podesta