

**Stupňový rebrík prístupný z oboch strán, Počet schodíkov: 2X4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	966050 2X4
GTIN	4003866403547
Trieda položky	96Z

Popis**Prevedenie:**

Stupienky a nosníky z extrudovaných hliníkových profilov. Veľká platforma s integrovaným závesným spojom. 85 mm hlboké stupienky s protišmykovým rebrovaním a patentovaným 7-bodovým spojením stupienkov a nosníkov. Optimálna stabilita vďaka obojstrannej pevnej spojke.

Norma:

DIN EN 131.

Technický opis

Pracovná výška cca.	2,45 m
Norma	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Materiál	stupienky a nosník z hliníkových profilov
spodná vonkajšia šírka	0,43 m
Počet schodíkov	2x4

Hĺbka priečky/schodu	85 mm
Dĺžka rebríka	0,97 m
Ochrana pred rozpernosťou	obojsstranný, pevné spojenie
Hmotnosť	6 kg
Schod Prevedenie	Stupeň
Výška nosníka	87 mm
Prístup	obojsstranná
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Druh produktu	Dvojitý rebrík