

**Rebrík prístupný z jednej strany, Počet schodíkov vrátane platformy: 6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	966000 6
GTIN	4003866403363
Trieda položky	96Z

**Popis****Prevedenie:**

Stupienky a nosníky z extrudovaných hliníkových profilov. Veľká bezpečnostná platforma (380 × 260 mm) s integrovaným závesovým spojom, **bezpečnostným mostíkom** a širokou **odkladacou priehradkou**. 85 mm hlboké stupienky s protišmykovým rebrovaním a patentovaným 7-bodovým spojením stupienkov a nosníkov. Optimálna stabilita vďaka obojstrannej pevnej spojke. Dva integrované háčiky na vedro.

**Norma:****DIN EN 131.****Technický opis**

Hĺbka priečky/schodu	85 mm
Odkladacia priehradka dostupná	áno
Výška nosníka	87 mm
Výška platformy	1,35 m
Schod Prevedenie	Stupeň

Dĺžka rebríka	2,13 m
Norma	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Hmotnosť	9 kg
Materiál	stupienky a nosník z hliníkových profilov
Počet schodíkov vrátane platformy	6
Pracovná výška cca.	3,35 m
spodná vonkajšia šírka	0,52 m
Prístup	jednostranná
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Druh produktu	Dvojitý rebrík