

**Stupňový rebrík prístupný z oboch strán, Počet schodíkov: 2X7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	966050 2X7
GTIN	4003866403578
Trieda položky	96Z

Popis**Prevedenie:**

Stupienky a nosníky z extrudovaných hliníkových profilov. Veľká platforma s integrovaným závesným spojom. 85 mm hlboké stupienky s protišmykovým rebrovaním a patentovaným 7-bodovým spojením stupienkov a nosníkov. Optimálna stabilita vďaka obojstrannej pevnej spojke.

Norma:

DIN EN 131.

Technický opis

Pracovná výška cca.	3,1 m
Norma	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Dĺžka rebríka	1,66 m
Schod Prevedenie	Stupeň
Hĺbka priečky/schodu	85 mm
Ochrana pred rozpernosťou	obojsstranný, pevné spojenie

Hmotnosť	10,5 kg
Materiál	stupienky a nosník z hliníkových profilov
Počet schodíkov	2×7
spodná vonkajšia šírka	0,5 m
Výška nosníka	87 mm
Prístup	obojsstranná
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Druh produktu	Dvojitý rebrík