

**Rebrík prístupný z jednej strany, Počet schodíkov vrátane platformy: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	966000 10
GTIN	4003866403400
Trieda položky	96Z

Popis**Prevedenie:**

Stupienky a nosníky z extrudovaných hliníkových profilov. Veľká bezpečnostná platforma (380 × 260 mm) s integrovaným závesovým spojom, **bezpečnostným mostíkom** a širokou **odkladacou priehradkou**. 85 mm hlboké stupienky s protišmykovým rebrovaním a patentovaným 7-bodovým spojením stupienkov a nosníkov. Optimálna stabilita vďaka obojstrannej pevnej spojke. Dva integrované háčiky na vedro.

Norma:**DIN EN 131.****Technický opis**

Hĺbka priečky/schodu	85 mm
Počet schodíkov vrátane platformy	10
Pracovná výška cca.	4,2 m
Schod Prevedenie	Stupeň

Materiál	stupienky a nosník z hliníkových profilov
Norma	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Výška platformy	2,2 m
Odkladacia priehradka dostupná	áno
Výška nosníka	87 mm
Hmotnosť	14 kg
spodná vonkajšia šírka	0,61 m
Dĺžka rebríka	3,05 m
Prístup	jednostranná
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Druh produktu	Dvojité rebrík