

**Stupňový rebrík prístupný z oboch strán, Počet schodíkov: 2X8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	966050 2X8
GTIN	4003866403585
Trieda položky	96Z

Popis**Prevedenie:**

Stupienky a nosníky z extrudovaných hliníkových profilov. Veľká platforma s integrovaným závesným spojom. 85 mm hlboké stupienky s protišmykovým rebrovaním a patentovaným 7-bodovým spojením stupienkov a nosníkov. Optimálna stabilita vďaka obojstrannej pevnej spojke.

Norma:

DIN EN 131.

Technický opis

Hĺbka priečky/schodu	85 mm
Ochrana pred rozpernosťou	obojsstranný, pevné spojenie
Materiál	stupienky a nosník z hliníkových profilov
Pracovná výška cca.	3,35 m
Výška nosníka	87 mm

Počet schodíkov	2×8
Norma	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Hmotnosť	12 kg
Dĺžka rebríka	1,9 m
spodná vonkajšia šírka	0,52 m
Schod Prevedenie	Stupeň
Prístup	obojsstranná
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Druh produktu	Dvojitý rebrík