

**Garant****Viacúčelový základný regál, Hĺbka 600 mm, Výška: 2000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 990020 2000   |
| GTIN             | 4045197518095 |
| Trieda položky   | 911           |

**Popis****Prevedenie:**

**Veľmi stabilné štvorcové podpery** 40 × 40 × 2 mm, vo vzdialenosti 40 : 40 mm so závesnými otvormi na prispôsobenie políc uloženému tovaru. Podpery s plastovou pätkou. **Najmä nosné podlahy** zo silného ocelového plechu s bočnými plochami so zrezaním hrán dovnútra.

**Zaťaženie poľa:** maximálne zaťaženie poľa 1 375 – 5 500 kg pri vzdialenosti políc 600 mm.

**Použitie:**

Ideálne pre priemysel, remeslá, obchod, správu, archív atď. Rozmery sú zosúladené s bežne dostupnou kovovou a plastovou skladovacou nádobou – najlepšie využitie priestoru. Možnosť montáže ako samostatný, radový alebo dvojité regál. **Jednoduchá, rýchla a exaktná montáž bez skrutkových spojov**, police sa len zavesia a aretujú pomocou príslušných kužeľových kolíkov (č. 968420).

**Povrchová úprava farby:**

Stĺpiky podpier sú sýto čierne RAL 9005, police sú lakované **práškovou farbou v sivej farbe**.

**Upozornenie:**

- **Úložné boxy na montáž univerzálnych regálov nájdete v skupine 96.**
- **Ak je pomer výšky k hĺbke väčší ako 5:1, na zabezpečenie stability políc sa vyžaduje opatrenie proti prevráteniu.**
- **Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.**

## Technický opis

|  |                  |
|--|------------------|
| Montážny rozmer Základný regál Šírka                                     | 1058 mm          |
| Polica Šírka svetlý rozmer   | 950 mm           |
| Montáž zákazníkom  | áno              |
| maximálne zaťaženie poľa pri vzdialenosti políc 600 mm                   | 1375 - 5500 kg   |
| Polica Druh upevnenia  | kužeľové kolíky  |
| Počet políc  | 5                |
| Polica Šírka   | 1000 mm          |
| Zásuvná montáž   | áno              |
| Montážny rozmer Základný regál Výška                                     | 2004 mm          |
| Počet stojanov na police   | 4                |
| Montáž regálu  | Základný regál   |
| Výška regálu   | 2000 mm          |
| Polica Hĺbka   | 600 mm           |
| Hĺbka regálu   | 600 mm           |
| Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov) | 180 kg           |
| Prestavenie výšky v mriežke  | 40 mm            |
| Atribút Názov produktu   | Hĺbka 600 mm     |
| Druh produktu  | Regál s policami |

## Príslušenstvo

|   |             |
|---|-------------|
| Polica jednotlivá so 4 nosníkmi a 4 klíny Hĺbka 600       | 990060 600  |
| Regálová stojina s plastovou pätkou, kus Výška 2000       | 990050 2000 |
| Súprava klinov a kužeľových kolíkov pre univerzálny regál | 968420      |