



Hliníkový strojový krok, Počet schodíkov vrátane platformy: 1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	966148 1
GTIN	4003866400317
Trieda položky	96Z

Popis

Prevedenie:

Stabilná, ľahká hliníková konštrukcia, 200 mm hlboké schodíky z hliníkového ryhovaného plechu, plocha na státie 350 × 577 mm.

Norma:

DIN EN 14183.

Technický opis

Výška platformy bez zábradlia	0,2 m
Norma	DIN EN 14183
Schod Prevedenie	Stupeň
Šírka platformy	577 mm
Počet schodíkov vrátane platformy	1
Pracovná výška cca.	2,2 m
Hĺbka priečky/schodu	200 mm
Hĺbka platformy	350 mm
Šírka ložnej plochy	0,4 m

Hĺbka ložnej plochy	0,6 m
Materiál	stupienky z ryhovaného plechu
Hmotnosť	3 kg
Prístup	jednostranná
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Druh produktu	Pracovná podesta

Príslušenstvo

Zásuvná pätká Typ 1	966320 1
---------------------	----------