



Hliníkový strojový krok, Počet schodíkov vrátane platformy: 2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	966148 2
GTIN	4003866400324
Trieda položky	96Z

Popis

Prevedenie:

Stabilná, ľahká hliníková konštrukcia, 200 mm hlboké schodíky z hliníkového ryhovaného plechu, plocha na státie 350 × 577 mm.

Norma:

DIN EN 14183.

Technický opis

Hĺbka priečky/schodu	200 mm
Šírka ložnej plochy	0,64 m
Šírka platformy	577 mm
Prístup	jednostranná
Hĺbka ložnej plochy	0,67 m
Schod Prevedenie	Stupeň
Materiál	stupienky z ryhovaného plechu
Pracovná výška cca.	2,4 m
Výška platformy bez zábradlia	0,4 m

Norma	DIN EN 14183
Počet schodíkov vrátane platformy	2
Hĺbka platformy	350 mm
Hmotnosť	5,5 kg
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Druh produktu	Pracovná podesta

Príslušenstvo

Zásuvná pätká Typ 1	966320 1
---------------------	----------