



Dvojitý rebrík s plošinou, prístupný z jednej strany, Počet schodíkov vrátane platformy: 8



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	966272 8
GTIN	4003866404780
Trieda položky	96Z

Popis

Prevedenie:

Lemované dvojité rebríky s 80 mm hlbokými stupienkami. Veľká pracovná plošina s obložením z hliníkového ryhovaného plechu (380 x 390 mm). Odkladacia priehradka z hliníka. 2 sériovo vyrábané držiaky pre bezpečný výstup a zostup. Optimálna stabilita vďaka 2 vysokopevným perlónovým popruhom ako ochrana pred rozpernosťou (od 5 stupienkov).

Norma:

EN 131.

Technický opis

Výška platformy bez zábradlia	2,07 m
Počet schodíkov vrátane platformy	8
Norma	EN 131
Odkladacia priehradka dostupná	áno
Hĺbka platformy	390 mm

Prístup	jednostranná
Hmotnosť	17 kg
Hĺbka priečky/schodu	80 mm
Pracovná výška cca.	4,1 m
držadlo zábradlia	2
Šírka platformy	380 mm
Ochrana pred rozpernosťou	2 vysokopevné perlónové popruhy
spodná vonkajšia šírka	0,74 m
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Princíp Two-hands-free	áno
Safer Step	áno
Druh produktu	Skladací plošinový rebrík