



Mobilné plošinové schody, prístupné z oboch strán, Počet schodíkov vrátane platformy: 3



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	966270 3
GTIN	4003866419814
Trieda položky	96Z

Popis

Prevedenie:

Pohodlné oporné schodíky s 200 mm hlbokými stupienkami (sklon schodíkov 60°). Priestorná plošina (600 x 800 mm) so zábradlím platformy (1,00 m vysoké) a pätkovými, ako aj kĺbovými lištami. Štyri odpružené otočné kolieska Ø 125 mm (z toho 2 s nastavovačmi).

Norma:

DIN EN 131-7

Upozornenie:

- Držadlo nie je súčasťou dodávky. Prosím, objednávajte dodatočne pod č. 966225.
- Zásielka montážnych komponentov v rozloženom stave. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Výška platformy bez zábradlia	0,72 m
Hĺbka ložnej plochy	1,51 m
Počet schodíkov vrátane platformy	3
Počet riadiacich koliesok so zaistovačom	2

so zábradlím platformy	áno
Hmotnosť	31 kg
Ø radiacích koliesok	125 mm
Hĺbka platformy	800 mm
Počet radiacích koliesok bez zaistovača	2
Šírka platformy	600 mm
Šírka ložnej plochy	0,77 m
Prístup	obojsstranná
Norma	DIN EN 131-7
Sklon schodíka	60 Stupeň
Hĺbka priečky/schodu	200 mm
Schod Prevedenie	Stupeň
Kolenná lišta	áno
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Princíp Two-hands-free	áno
Druh produktu	Podestové schodíky