



## Mobilné plošinové schodisko, prístupné z jednej strany, Počet schodíkov vrátane platformy: 5



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	966220 5
GTIN	4003866419739
Trieda položky	96Z

### Popis

#### Prevedenie:

Pohodlné oporné schodíky s 200 mm hlbokými stupienkami (sklon schodíkov 60°). Priestorná plošina (600 x 800 mm) so zábradlím platformy (1,00 m vysoké) a pätkovými, ako aj klbovými lištami. Štyri odpružené otočné kolieska Ø 125 mm (z toho 2 s nastavovačmi).

#### Norma:

DIN EN 131-7

#### Upozornenie:

- Držadlo nie je súčasťou dodávky. Prosím, objednávajte dodatočne pod č. 966225.
- Zásielka montážnych komponentov v rozloženom stave. Dodanie bez montáže.

### Technický opis

Počet riadiacich koliesok so zaistovačom	2
so zábradlím platformy	áno
Počet riadiacich koliesok bez zaistovača	2
Šírka platformy	600 mm

Prístup	jednostranná
Ø radiacích koliesok	125 mm
Hmotnosť	35 kg
Výška platformy bez zábradlia	1,2 m
Počet schodíkov vrátane platformy	5
Norma	DIN EN 131-7
Hĺbka platformy	800 mm
Sklon schodíka	60 Stupeň
Hĺbka ložnej plochy	1,63 m
Šírka ložnej plochy	0,87 m
Hĺbka priečky/schodu	200 mm
Schod Prevedenie	Stupeň
Kolenná lišta	áno
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Princíp Two-hands-free	áno
Druh produktu	Podestové schodíky