



Sklonomer μ Level 20, Typ: 20



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	467571 20
GTIN	2050002078161
Trieda položky	40N

Popis

Prevedenie:

Cenovo výhodný merací systém na meranie priamosti a rovinnosti na presné vyrovnanie strojov. Prehľadná štruktúra ponuky na jednoduchú obsluhu. Kompaktný a robustný dizajn.

Výhoda:

- Rýchla kalibrácia priamo na mieste pomocou preloženia.
- Jednoduchá manipulácia so systémom.
- Meranie priamosti a rovinnosti.
- Rozlíšenie, opakovateľnosť 1 μ /m.

Rozsah balenia:

Sklonomer μ Level20 vrát. prepravného kufríka a externého displeje.

Zvláštne príslušenstvo:

Softvér, referenčný snímač.

Technický opis

Šírka	47 mm
Kroková hodnota číslic	0,01/0,001 mm/m
Dĺžka	150 mm
Opakovateľnosť	0,001 mm/m

Najväčšia prípustná chyba	1 + A + 2 % (A=nameraná hodnota v $\mu\text{m}/\text{m}$) mm/m
Rozsah použitia	± 10 mm/m
Rozsah merania	± 2 Stupeň
Hmotnosť	1300 g
Výška	170 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Sklonomer