

n-gineric

Inteligentné meracie prístroje s meraním uhla, ng-vTTR, Maximálny ťahovací moment: 80Nm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky

654377 80

GTIN

Trieda položky

66E

Popis**Prevedenie:**

Rotujúce snímače na **priame pripojenie** k notebooku, PC alebo tabletu sú bezkontaktné a preto bez opotrebovania.

Do veľ. 20 s 1/4-palcovým 6-hranom, od veľ. 50 so 4-hranom.

Väčší rozsah otáčok (až 10 000 1/min) – optimalizované na meranie impulzových skrutkovačov. Extrémne vysoké rozlíšenie pri meraní krútiaceho momentu (1/10000-na menovitého rozsahu merania).

S rozhraním USB, ethernet a ng-Link. Presnosť merania $\pm 0,1$ %.

Výhoda:

- **Mimoriadne kompaktná konštrukcia.**
- **Inteligentné digitálne meranie – bez bežných meracích prístrojov.**
- **Veľmi flexibilné vďaka rôznym rozhraniam: USB, Ethernet na komunikovanie nameraných údajov a ng-Link na pripojenie periférnych zariadení z programu n-gineric.**
- **Do rozsahu merania 2 Nm s integrovanou mechanickou ochranou proti preťaženiu.**

Použitie:

- **Na presné meranie a skrutkovanie so 100 % kontrolou vo výrobe.**
- **Na kontrolu a analýzu skrutkových spojov.**
- **Na kalibrovanie a preverenie ručných a stacionárnych skrutkovačov všetkých druhov.**

Upozornenie:

Dodávka **bez** dátového kábla, USB kábel pod č. 654378.

Na vyžiadanie kalibrácia od DAkkS.

Technický opis

Rozsah merania	8 - 80 Nm
Maximálny ťahovací moment	80 Nm
Presnosť merania krútiaci moment	$\pm 0,1$ %
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Štvorcové hnacie prvky	1/2 palec
Uhlové rozlíšenie	0,1 Stupeň
Smer vťahovania	uťahovanie doprava a doľava
Presnosť merania uhol otočenia	$\pm 0,5$ Stupeň
Rozhranie	USB rozhranie
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu

Príslušenstvo

Dátový kábel Typ 2	654378 2
--------------------	----------