



## Nožnice na plech, Typ: 723239



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	078111 723239
GTIN	4014586869926
Trieda položky	03F

### Popis

#### Prevedenie:

- Pružný prestrihovač s vysokou ovládateľnosťou pre tenké plechy, trapézové plechy, vlnité plechy a profily.
- Veľmi priaznivé prevádzkové náklady vďaka dlhej životnosti raznice a matrice.
- Rýchlovýmenný systém QuickIN pre rýchlu výmenu raznice a matrice bez použitia nástroja.
- Smer práce je možné zmeniť bez použitia nástroja.
- Ideálne na trapézové plechy s výškou profilu do 160 mm.

#### Upozornenie:

Vhodné akumulátory nájdete pod číslom 073851 – 073858 alebo ako štartovaciu súpravu pod č. 073863 – 073867. Nabíjačky pod č. 073866.

### Technický opis

Príkon	350 W
Rýchlosť rezania	2,7 m/min
Hmotnosť	1,9 kg

Šírka rezu	5 mm
Polomer najmenšieho oblúka	70 mm
maximálna hrúbka obrobku Oceľ 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Počet zdvihov	1500 min <sup>-1</sup>
Označenie výrobcu	BLK 1.6LE
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
maximálna hrúbka obrobku Oceľ 800 N/mm <sup>2</sup>	0,7 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Nožnice na plech