

**uvex****Ochranná helma uvex pheos B-WR, Farba: WHITE**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	097811 WHITE
GTIN	4031101510255
Trieda položky	04U

## Popis

### Prevedenie:

Ľahká škrupina prilby vyrobená z HDPE (polyetylén s vysokou hustotou) s **tromi variabilnými vetracími otvormi** pre vysoký komfort pri nosení. **Dodatočný otvor na prednej strane prilby** ponúka možnosť upevnenia čelovky. **Odolnosť voči chladu do -30 °C** a ochrana proti postriekaniu tekutým kovom (MM).

- **6-bodový popruh**
- **30 mm upínanie euro-slot**
- **Potítok zo syntetickej kože**
- **Rovný tvar**
- **S otočným zámkom**

### Použitie:

Priemysel, stavebníctvo, montáž

### Norma:

DIN EN 397

### Špecifikácia:

Odolnosť voči chladu do -30°C a ochrana proti postriekaniu tekutým kovom (MM).

### Náhradný diel:

Č. 097820 potítok zo syntetickej kože.

## Technický opis

Klipy na osadenie prídavných častí	áno
------------------------------------	-----

Regulácia šírky	skrútkovací uzáver
možné pripevnenie čelovky	áno
6-bodové textilné zavesenie	áno
odolné voči chladu	do -30 °C
Farba	biela
Hmotnosť	406 g
Veľkosť	52 - 61 cm
Vlastnosť helmy	Ochranná vlastnosť do -30 °C
Vlastnosť helmy	Ochrana pred tekutými kovovými rozstrekmi
Materiál plášte prilby	HDPE
Norma	DIN EN 397
Druh produktu	Ochranná helma

## Príslušenstvo

Mušľová ochrana sluchuHelmové vyhotovenie Peltor™ Optime™ Typ 3	097753 3
Mušľová ochrana sluchuHelmové vyhotovenie série Peltor™ X Typ X4	097756 X4
Mušľová ochrana sluchuHelmové vyhotovenie Peltor™ Optime™ Typ 2	097753 2
Mušľová ochrana sluchuHelmové vyhotovenie Peltor™ Optime™ Typ 1	097753 1
Mušľová ochrana sluchuHelmové vyhotovenie série Peltor™ X Typ X3	097756 X3
Potítok z umelej kožeuvex pheos / airwing	097820
Mušľová ochrana sluchuHelmové vyhotovenie série Peltor™ X Typ X2	097756 X2
Mušľová ochrana sluchuHelmové vyhotovenie série Peltor™ X Typ X5	097756 X5

---

Mušľová ochrana sluchu Typ HELMET

097795 HELMET

---

Mušľová ochrana sluchuHelmové vyhotovenie série  
Peltor™ X Typ X1097756 X1

---