

**Automatická zvaračská maska textilná optrel® weldcap, Typ: WELDCAP****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	097945 WELDCAP
GTIN	7640127614587
Trieda položky	09U

Popis**Prevedenie:**

Lahká a pohodlná zvaračská maska z umývateľného textilného materiálu a veľkým zorným poľom. Automatický zatemňovací filter s **prídavným režimom brúsenia**.

- **Stupeň ochrany v zatemnenom stave: 9 – 12. Plynule nastaviteľné pomocou regulačného tlačidla**
- **Stupeň ochrany v jasnom stave: 3**
- **S lítiovou 3 V batériou (životnosť 1 000 hodín)**
- **Farba: čierna / svetlozelená**
- **Zorné pole zvaracieho filtra: 45 x 115 mm**

Použitie:

Zváranie MIG (zváranie kovu inertným plynom)/MAG (zváranie kovu aktívnym plynom), elektródové zváranie, zváranie WIG (zváranie volfrámovou elektródou v ochrane inertného plynu), plazmové zváranie

Norma:

EN 379; EN 166:B; EN 175:F; EN ISO 11611:1; EN ISO 11612:A / B / C1 / E3 / F1

Technický opis

Typ	WELDCAP
Čas prepínania od tmavej až po jasnú	300 ms
Klasifikácia podľa EN 379	1 / 1 / 2 / 2
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Čas prepínania od jasnej až po tmavú	0,16 ms
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Druh produktu	Zváračská maska