



Vykružovačka kompletne (bez ochranného kruhu) s jedným šikmým nožom HSS-E 119550, Typ: 00/12



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	119500 00/12
GTIN	4033591019218
Trieda položky	16B

Popis

Prevedenie:

Vykružovač kompletný (bez bezpečnostného krúžku), vybavený 1 šikmým nožom HSS/E (č. 119550) na ťažný rez, bez zachytávania noža.

Použitie:

Na stojanových vŕtačkách na presné rezanie otvorov, resp. kotúčov.

Upozornenie:

Na vyrezávanie krúžkov možno pri veľkostiach 00/.. a 00A na priechnik nasadiť niekoľko držiakov nožov.

Technický opis

Ø centrovacieho vrtáka	6 mm
Oblasť vyhadzovania s jedným nožom	30 - 200 mm
Ø stopky	12 mm
Druh produktu	Vykružovač

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný		
Alu (krátke rezanie)	vhodný		
Hliník > 10 % si	vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		