

**Garant****Diamantová leštiaca utierka CaraFin mäkká, 150×180 mm, Zrnitosť: D1µm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	552785 D1
GTIN	4045197994622
Trieda položky	51G

**Popis****Prevedenie:**

**Diamantové leštiace nástroje CaraFin** potiahnuté na jednej strane **monokryštalickým diamantom**. Lepené diamantové zrná majú výrazne **vyšší stupeň využitia** v porovnaní s voľnými diamantovými zrnami v leštiacich pastách.

Mäkká handrička na **zrkadlovú politúru podľa obrysov** koncových povrchov **mäkkých materiálov a** materiálov citlivých na škrabance.

**Výhoda:**

Žiadne mrhanie časom na prípravu a čistenie ako pri diamantových pastách.

**Diamantové leštiace utierky** (mikrovlákno) potiahnuté na jednej strane **monokryštalickým diamantom**.

**Použitie:**

Pre rýchle a suché ručné leštenie.

Pre rýchle a suché ručné leštenie.

**Technický opis**

Rozmery	150×180 mm
Skratka pre brúsivo	D
Materiál	mikrovlákno
Stupeň jemnosti	Politúra s vysokým leskom

Zrnitosť	D1
Dĺžka	180 mm
Šírka	150 mm
Atribút Názov produktu	150×180 mm
Druh produktu	Leštiaca handrička

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		