

Garant**Diamantová leštiaca utierka CaraFin mäkká, 150×180 mm, Zrnitosť: D3µm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	552785 D3
GTIN	4045197994639
Trieda položky	51G

Popis**Prevedenie:**

Diamantové leštiace nástroje CaraFin potiahnuté na jednej strane **monokryštalickým diamantom**. Lepené diamantové zrná majú výrazne **vyšší stupeň využitia** v porovnaní s voľnými diamantovými zrnami v leštiacich pastách.

Mäkká handrička na **zrkadlovú politúru podľa obrysov** koncových povrchov **mäkkých materiálov a** materiálov citlivých na škrabance.

Výhoda:

Žiadne mrhanie časom na prípravu a čistenie ako pri diamantových pastách.

Diamantové leštiace utierky (mikrovlákno) potiahnuté na jednej strane **monokryštalickým diamantom**.

Použitie:

Pre rýchle a suché ručné leštenie.

Pre rýchle a suché ručné leštenie.

Technický opis

Materiál	mikrovlákno
Skratka pre brúsivo	D
Zrnitosť	D3
Stupeň jemnosti	Lesklá politúra

Rozmery	150×180 mm
Dĺžka	180 mm
Šírka	150 mm
Atribút Názov produktu	150×180 mm
Druh produktu	Leštiaca handrička

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		