

**Garant****XOMT060310ZZER, HB4420, Typ: S**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212852 S
GTIN	4045197625731
Trieda položky	21A

## Popis

### Upozornenie:

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p\max}$ 

## Technický opis

Posuv $f_z$ na zub	0,4 mm
Typ	S
Uhlový Polomer	1 mm
Hrúbka platne S	3.18 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XOMT060310ZZER
Typ	HB4420
Rezný materiál	HM
odporúčaná hĺbka rezu $a_{p\max}$	0,6 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	1 mm

Programovací polomer pri $a_{p \max}$	2 mm
Počet výmien/rezných hrán	3
Povrchová úprava	PVD
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Inconel	vhodný	30	S
mokrú maximum	vhodný		