

Garant**Ľavozávitový strojový priechodný závitník, bez povlaku, MF: M52X5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130001 M52X5
GTIN	4062406003777
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Hĺbka závitú	156 mm
Počet napínacích drážok	4
Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	40 mm
Norma	DIN 376
Počet rezných hrán Z	4
Ø stopka štvorhranu	32 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX

Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Celková dĺžka L	250 mm
Stúpanie závitov	5 mm
Ø závit	52 mm
Ø otvoru pod závit	47 mm
Druh závit	M-LH
Veľkosť závit	M52x5
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník