

Garant**Strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, TiN, MF: M80X0,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130025 M80X0,5
GTIN	4062406030865
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø otvoru pod závit	79,5 mm
Počet rezných hrán Z	8
Norma	DIN 2184
Celková dĺžka L	160 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05

Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Ø závitu	80 mm
Hĺbka závitu	120 mm
Počet napínacích drážok	8
Ø stopka štvorhranu	39 mm
Stúpanie závitov	0,5 mm
Ø stopky D _s	50 mm
Rezný materiál	HSS
Druh závitu	MF
Veľkosť závitu	M80×0,5
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	až 1,5×D pri priechodnom otvore
Použitie pri type otvora	do 1,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník