

Garant**Strojový závitník do slepých otvorov, TiN, MF: M12X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130015 M12X1,5
GTIN	4062406018894
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátanie vylúčené

Technický opis

Rezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	10,5 mm
Ø závitu	12 mm
Ø stopka štvorhranu	7 mm
Norma	DIN 376
Počet napínacích drážok	3
Stúpanie závitov	1,5 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopky D _s	9 mm
Hĺbka závitu	30 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX

Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Celková dĺžka L	110 mm
Druh závit	MF
Veľkosť závit	M12×1,5
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník