

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, Typ: 1-24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130036 1-24
GTIN	4062406042097
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátanie vylúčené

**Technický opis**

Norma	DIN 376
Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm
Počet rezných hrán Z	4
Chodov na palec	24
Celková dĺžka L	160 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø závit	25,4 mm
Ø stopka štvorhranu	16 mm
Hĺbka závit	76,2 mm
Počet napínacích drážok	4
Stúpanie závitov	1,058 mm
Ø otvoru pod závit	24,5 mm
Druh závit	UNS-LH

Velkosť závitú	1-24 UNS LH
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník