

Garant**Strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, Typ: 1-14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130035 1-14
GTIN	4062406039899
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Stúpanie závitov	1,814 mm
Počet rezných hrán Z	4
Ø otvoru pod závit	23,75 mm
Ø závit	25,4 mm
Počet napínacích drážok	4
Ø stopka štvorhranu	16 mm
Celková dĺžka L	160 mm
Hĺbka závit	76,2 mm
Chodov na palec	14
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 376
Ø stopky D _s	20 mm
Druh závit	UNS

Velkosť závitú	1-14 UNS
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník