

Garant**Strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, Typ: 13/16-12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130035 13/16-12
GTIN	4062406039714
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø stopky D _s	18 mm
Chodov na palec	12
Rezný materiál	HSS E
Počet napínacích drážok	3
Celková dĺžka L	140 mm
Hĺbka závit	41,3 mm
Ø otvoru pod závit	18,6 mm
Norma	DIN 376
Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Ø závit	20,638 mm
Počet rezných hrán Z	3
Stúpanie závitov	2,117 mm
Druh závit	UN

Velkosť závitú	13/16-12 UN
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník