

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, Typ: 7/8-27****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130036 7/8-27
GTIN	4062406041960
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	21,4 mm
Chodov na palec	27
Stúpanie závitov	0,94 mm
Ø stopky D _s	18 mm
Norma	DIN 376
Počet rezných hrán Z	3
Celková dĺžka L	140 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø závit	22,23 mm
Hĺbka závit	66,69 mm
Druh závit	UNS-LH

Velkosť závitú	7/8-27 UNS LH
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník