

Garant**Strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: 1.7/8-14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130045 1.7/8-14
GTIN	4062406049768
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø závit	47,625 mm
Ø stopky D _s	36 mm
Chodov na palec	14
Hĺbka závit	119 mm
Ø otvoru pod závit	46 mm
Počet rezných hrán Z	4
Rezný materiál	HSS E
Celková dĺžka L	250 mm
Ø stopka štvorhranu	29 mm
Norma	DIN 376
Počet napínacích drážok	4
Stúpanie závitov	1,814 mm
Druh závit	UNS

Velkosť závitú	1.7/8-14 UNS
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník