

**Garant****Strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: 3/4-14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130045 3/4-14
GTIN	4062406048624
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Norma	DIN 376
Stúpanie závitov	1,814 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Ø závit	19,05 mm
Rezný materiál	HSS E
Chodov na palec	14
Počet napínacích drážok	4
Ø otvoru pod závit	17,4 mm
Ø stopka štvorhranu	11 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	14 mm
Hĺbka závit	47,63 mm
Počet rezných hrán Z	4
Druh závit	UNS

Velkosť závitú	3/4-14 UNS
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník