

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: 1.15/16-12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130046 1.15/16-12
GTIN	4062406052065
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Počet rezných hrán Z	4
Celková dĺžka L	250 mm
Chodov na palec	12
Počet napínacích drážok	4
Stúpanie závitov	2,117 mm
Ø stopky D _s	40 mm
Ø otvoru pod závit	47,2 mm
Ø závit	49,212 mm
Ø stopka štvorhranu	32 mm
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 376
Hĺbka závit	123 mm
Druh závit	UN-LH

Velkosť závitú	1.15/16-12 UN LH
Povrchová úprava	TiN
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník