

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: 1/4-28****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130046 1/4-28
GTIN	4062406050252
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Norma	DIN 371
Počet rezných hrán Z	3
Celková dĺžka L	80 mm
Ø stopka štvorhranu	5,5 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø závit	6,35 mm
Ø otvoru pod závit	5,5 mm
Počet napínacích drážok	3
Chodov na palec	28
Ø stopky D _s	7 mm
Hĺbka závit	15,9 mm
Stúpanie závitov	0,907 mm
Druh závit	UNF-LH

Velkosť závitú	1/4-28 UNF LH
Povrchová úprava	TiN
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník