

Garant**Strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, TiN, Typ: 3.1/2-8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130055 3.1/2-8
GTIN	4062406055103
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Hĺbka závitú	133,35 mm
Počet napínacích drážok	10
Stúpanie závitov	3,175 mm
Ø otvoru pod závit	85,9 mm
Počet rezných hrán Z	10
Ø stopka štvorhranu	39 mm
Chodov na palec	8
Ø stopky D _s	50 mm
Rezný materiál	HSS
Ø závitú	88,9 mm
Celková dĺžka L	160 mm
Druh závitú	UN
Veľkosť závitú	3.1/2-8 UN

Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 1,5×D pri slepom a priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník