

Garant**Strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, TiN, Typ: 2.1/8-20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130055 2.1/8-20
GTIN	4062406054427
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø otvoru pod závit	52,78 mm
Chodov na palec	20
Ø závit	54 mm
Počet napínacích drážok	6
Počet rezných hrán Z	6
Ø stopka štvorhranu	32 mm
Hĺbka závit	80,96 mm
Rezný materiál	HSS
Ø stopky D _s	40 mm
Stúpanie závitov	1,27 mm
Celková dĺžka L	140 mm
Druh závit	UN
Veľkosť závit	2.1/8-20 UN

Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 1,5×D pri slepom a priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník