

**Klieština ER s utesnením, ER 25, Menovitý upínací Ø d: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 308946 10     |
| GTIN             | 2050001766076 |
| Trieda položky   | 39Y           |

**Popis****Prevedenie:**

Úplne kalené a brúsené.

**Ochrana proti korózii:** Upínacie klieštiny sú kompletne potiahnuté ochrannou vrstvou FAHRION Protect, a to aj na funkčných plochách.

**Výhoda:**

Povlak zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.

**Upozornenie:**

S **tesnením** pre vnútorné chladenie (použiteľné do 60 barov) možno upnúť len menovitý rozmer.

**Podobne ako** ISO 15488-A.

**Technický opis**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Menovitý upínací Ø d          | 10 mm       |
| Upínač                        | ER 25       |
| Norma                         | ISO 15488-A |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm      |
| Typ                           | 429 E       |
| Vonkajší Ø D                  | 25,7 mm     |
| Celková dĺžka L               | 34 mm       |

Druh produktu

Upínacia klieština