

Garant**Uťahovacia skrutka s vnútorným chladením, pre Ø trňa: 27mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	575096 27
GTIN	4062406057077
Trieda položky	53D

Popis**Prevedenie:**

Uťahovacia skrutka (pozinkovaná) s vnútorným šesťhranom. **S otvormi na chladiaci prostriedok.**

Použitie:

Na upínač okrúhlych a tanierových kief GARANT. **Dbajte na krútiaci moment.**

Technický opis

Ø hlavy	50 mm
odporúčaný uťahovací moment	25 Nm
Rozmer cez steny	8 mm
pre Ø trňa	27 mm
Hrúbka hlavy K	8,5 mm
Závit M	M12
Druh produktu	Uťahovacia skrutka

