

**Klieština ER s utesnením, ER 32, Menovitý upínací Ø d: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	308986 10
GTIN	2050001765239
Trieda položky	39Y

Popis**Prevedenie:**

Úplne kalené a brúsené.

Ochrana proti korózii: Upínacie klieštiny sú kompletne potiahnuté ochrannou vrstvou FAHRION Protect, a to aj na funkčných plochách.

Výhoda:

Povlak zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.

Upozornenie:

S **tesnením** pre vnútorné chladenie (použiteľné do 60 barov) možno upnúť len menovitý rozmer.

Podobne ako ISO 15488-A.

Technický opis

Menovitý upínací Ø d	10 mm
Upínač	ER 32
Norma	ISO 15488-A
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 µm
Typ	469 E
Vonkajší Ø D	32,7 mm
Celková dĺžka L	40 mm

Druh produktu

Upínacia klieština