



Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením a rozprašovacími dýzami, ER 25, Menovitý upínací Ø d: 11 mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 309413 11 |
| GTIN | 2050001765970 |
| Trieda položky | 39Y |

Popis

Prevedenie:

S vnútorným štvorhranom pre pozitívne unášanie závitníka.

S tesniacou zátkou pre vnútorné chladenie (až 60 bar!) a striekacími dýzami.

Ochrana proti korózii FAHRION®:

- **Upínacia klieština je kompletne potiahnutá vrátane funkčných povrchov.**
- **Zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.**

Vhodné pre:

Všetky štandardné ER klieštinový upínač, upínacie klieštiny FAHRION aj pre presné ER klieštinové skľučovadlá Centro P.

Upozornenie:

FAHRION® Upínacia klieština, podobná ISO 15488-A.

Technický opis

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Menovitý upínací Ø d | 11 mm |
| Upínač | ER 25 |
| Norma | ISO 15488-A |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm |
| Typ | 4282 E |

| | |
|-----------------|--------------------|
| Vonkajší Ø D | 25,7 mm |
| Celková dĺžka L | 34 mm |
| Druh produktu | Upínacia klieština |