

**FAHRION®**  
FAHRION® PRESSION**Upínacia klieština ER HP, ER 16, Menovitý upínací Ø d: 1mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309370 1
GTIN	2050001766724
Trieda položky	39Y

**Popis****Prevedenie:**

**Sústrednosť** a opakovateľnosť systému **3 µm** (3×D, maximálne = 50 mm) v spojení s P-sklučovadlom FAHRION CENTRO.

**Ochrana proti korózii:** Upínacie klieštiny sú kompletne potiahnuté ochrannou vrstvou FAHRION Protect, a to aj na funkčných plochách.

**Výhoda:**

Povlak zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.

**Vhodné pre:**

Presný klieštinový upínač CENTRO P.

**Upozornenie:**

- **Optimálna sústrednosť len pri použití v P-sklučovadle CENTRO.**
- **Rozsah upínania h10 (len menovitý rozmer).**

**Technický opis**

Menovitý upínací Ø d	1 mm
Upínač	ER 16
Norma	ISO 15488-B
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 2 µm
Typ	426 E

Vonkajší Ø D	17 mm
Celková dĺžka L	27,5 mm
Druh produktu	Upínacia klieština