

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením, ER 40, Menovitý upínací Ø d:
10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309419 10
GTIN	2050001764881
Trieda položky	39Y

Popis**Prevedenie:**

S vnútorným štvorhranom pre pozitívne unášanie závitníka.

S tesniacou zátkou pre vnútorné chladenie (až 100 bar!).

Ochrana proti korózii FAHRION®:

- **Upínacia klieština je kompletne potiahnutá vrátane funkčných povrchov.**
- **Zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.**

Vhodné pre:

Všetky štandardné ER klieštinový upínač, upínacie klieštiny FAHRION aj pre presné ER klieštinové skľučovadlá Centro P.

Upozornenie:

FAHRION® Upínacia klieština, podobná ISO 15488-A.

Technický opis

Menovitý upínací Ø d	10 mm
Upínač	ER 40
Norma	ISO 15488-A
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 10 µm
Typ	4716 E

Vonkajší Ø D	40,7 mm
Celková dĺžka L	46 mm
Druh produktu	Upínacia klieština