

FAHRION®
FAHRENDENI PRESSION**Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením, ER 20, Menovitý upínací Ø d:
4,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309406 4,5
GTIN	2050001767752
Trieda položky	39Y

Popis**Prevedenie:**

S vnútorným štvorhranom pre pozitívne unášanie závitníka.

S tesniacou zátkou pre vnútorné chladenie (až 60 bar!).

Ochrana proti korózii FAHRION®:

- **Upínacia klieština je kompletne potiahnutá vrátane funkčných povrchov.**
- **Zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.**

Vhodné pre:

Všetky štandardné ER klieštinový upínač, upínacie klieštiny FAHRION aj pre presné ER klieštinové skľučovadlá Centro P.

Upozornenie:

FAHRION® Upínacia klieština, podobná ISO 15488-A.

Technický opis

Menovitý upínací Ø d	4,5 mm
Upínač	ER 20
Norma	ISO 15488-A
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 10 µm
Typ	4276 E

Vonkajší Ø D	20,7 mm
Celková dĺžka L	31,5 mm
Druh produktu	Upínacia klieština