

**FAHRION®**  
FAHRION® PRESSION**Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením, ER 32, Menovitý upínací Ø d: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309414 8
GTIN	2050001765901
Trieda položky	39Y

**Popis****Prevedenie:**

S vnútorným štvorhranom pre pozitívne unášanie závitníka.

S tesniacou zátkou pre vnútorné chladenie (až 60 bar!).

**Ochrana proti korózii FAHRION®:**

- **Upínacia klieština je kompletne potiahnutá vrátane funkčných povrchov.**
- **Zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.**

**Vhodné pre:**

Všetky štandardné ER klieštinový upínač, upínacie klieštiny FAHRION aj pre presné ER klieštinové skľučovadlá Centro P.

**Upozornenie:**

**FAHRION®** Upínacia klieština, podobná ISO 15488-A.

**Technický opis**

Menovitý upínací Ø d	8 mm
Upínač	ER 32
Norma	ISO 15488-A
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 10 µm
Typ	4537 E

Vonkajší Ø D	32,7 mm
Celková dĺžka L	40 mm
Druh produktu	Upínacia klieština