

**Klieština ER s utesnením, ER 11, Menovitý upínací Ø d: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	308882 6
GTIN	2050001764867
Trieda položky	39Y

Popis**Prevedenie:**

Úplne kalené a brúsené.

Ochrana proti korózii: Upínacie klieštiny sú kompletne potiahnuté ochrannou vrstvou FAHRION Protect, a to aj na funkčných plochách.

Výhoda:

Povlak zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.

Upozornenie:

S **tesnením** pre vnútorné chladenie (použiteľné do 60 barov) možno upnúť len menovitý rozmer.

Podobne ako ISO 15488-A.

Technický opis

Menovitý upínací Ø d	6 mm
Upínač	ER 11
Norma	ISO 15488-A
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 µm
Typ	4012 E
Vonkajší Ø D	11,2 mm
Celková dĺžka L	18 mm

Druh produktu

Upínacia klieština