



Upínacia klieština ER HP, ER 11, Menovitý upínací Ø d: 4mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	309368 4
GTIN	2050001766793
Trieda položky	39Y

Popis

Prevedenie:

Sústrednosť a opakovateľnosť systému **3 µm** (3×D, maximálne = 50 mm) v spojení s P-sklučovadlom FAHRION CENTRO.

Ochrana proti korózii: Upínacie klieštiny sú kompletne potiahnuté ochrannou vrstvou FAHRION Protect, a to aj na funkčných plochách.

Výhoda:

Povlak zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.

Vhodné pre:

Presný klieštinový upínač CENTRO P.

Upozornenie:

- **Optimálna sústrednosť len pri použití v P-sklučovadle CENTRO.**
- **Rozsah upínania h10 (len menovitý rozmer).**

Technický opis

Menovitý upínací Ø d	4 mm
Upínač	ER 11
Norma	ISO 15488-B
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 2 µm
Typ	4008 E

Vonkajší Ø D	11,5 mm
Celková dĺžka L	18 mm
Druh produktu	Upínacia klieština